


Art.-Nr.: 10.02.03.00398




Technische Daten

Attribut	Wert
Spannung DC	24 V - DC
Zusatzfunktion Flächengreifer	PXT (2-Traversen)
Verwendung	DIO / IO-Link
Ausführung	Schnellwechselsystem MATCH
Steuerung Ventil	Stromlos offen

RECBi 24V-DC NO PXT-2 1C MATCH

Der pneumatische Vakuum-Erzeuger RECBi MATCH ist in folgenden Varianten verfügbar:

- Mit montiertem PXR-Greifer
- Mit Anschlussflansch für Greiferbaukasten PXT
- Mit montierter Universal-Anschlussplatte



Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L2	70,00 mm
Länge L	112,50 mm
Breite B1	131,00 mm
Breite B	75,00 mm
Höhe H1	69,50 mm
Höhe H2	25,00 mm
Höhe H	49,00 mm
Außendurchmesser D1	86,2 mm
Außendurchmesser D2	30,0 mm
Außendurchmesser D	75,50 mm

Konstruktionsdaten RECBi 24V-DC NO PXT-2 1C MATCH



Art.-Nr.: 10.02.03.00398

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Max. Vakuum	850 mbar
Spannung DC	24 V - DC
Zusatzfunktion Flächengreifer	PXT (2-Traversen)
Nennleistung	1,51 W
Saugvermögen (max.)	52,5 l/min
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	3,00 ... 7,00 bar
Einsatztemperatur	0 ... 50 °C
Steuerung Ventil	Stromlos offen
Spannung	24V - DC
Nennstrom	0,1 A

**Weitere Dokumentationen**CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.02.03.00398**Bestelldaten Zubehör 10.02.03.00398**

Typ		Artikelnummer
Zubehör	ZUB RECB-PXT-2 MATCH	10.02.03.00411
Ventil-Baugruppe	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC	10.08.09.00032
Ablagestation	STATION 150x110x22 MATCH	10.08.09.00013
Schalldämpfer (quaderförmig-mont)	SD 66.7x24.4x24.5 RECBi	10.02.03.00441

**Bestelldaten Ersatzteile 10.02.03.00398**

Typ		Artikelnummer
Ersatzteilsatz	ERS RECB SD	10.02.03.00422
Ersatzteilsatz	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP	10.02.01.01449
Ejektormodul	SEP HV 2 14 13 S	10.02.01.01493

