



Art.-Nr.: 10.02.03.00400



RECBi 24V-DC NC PXT-2 2C MATCH

MATCH対応 空圧式エジェクタ RECBi-MATCHは、以下のタイプをラインアップしています。

- RECB-...-PXR: モジュール式グリッパーシステムPXR接続タイプ
- RECB-...-PXT: モジュール式グリッパーシステムPXT接続タイプ
- RECB-...-UNI: ハンド接続フランジタイプ



デザインデータ RECBi 24V-DC NC PXT-2 2C MATCH

技術資料

属性	価値
供給電圧 DC	DC 24 V
製品仕様: グリッパー	PXT (2ビーム)
アプリケーション	IO-Link
構築	クイックチェンジシステム MATCH
電磁弁	ノーマルクローズ

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	70.00 mm
グリッパーの長さ L	112.50 mm
幅B1	131.00 mm
幅B	75.00 mm
高さ H1	94.50 mm
高さ H2	25.00 mm
高さ H	74.00 mm
外径 D1	86.2 mm
外径 D2	30.0 mm
外径D	75.50 mm

オートツールチェンジャーMATCH向けエジェクタモジュール RECBi 24V-DC NC PXT-2 2C MATCH



Art.-Nr.: 10.02.03.00400



技術資料

属性	値
最大真空	850 mbar
供給電圧 DC	DC 24 V
製品仕様：グリッパー	PXT (2ビーム)
定格電力	2.00 W
最大吸込量	52.5 l/min
圧力範囲 (作動圧) [bar]	3.00 ... 7.00 気圧
作動温度	0 ~ 50 °C
電磁弁	ノーマルクローズ
供給電圧	24V - DC
定格電流	0.1 A



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.02.03.00400



データアクセサリを注文する 10.02.03.00400

Typ	Artikelnummer
アクセサリ	ZUB RECB-PXT-2 MATCH 10.02.03.00411
ソレノイドバルブ組立	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC 10.08.09.00032
グリッパーステーション	STATION 150x110x22 MATCH 10.08.09.00013
サイレンサ	SD 66.7x24.4x24.5 RECBi 10.02.03.00441



スペアパーツの注文データ 10.02.03.00400

Typ	Artikelnummer
スペアパーツセット	ERS RECB SD 10.02.03.00422
スペアパーツセット	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP 10.02.01.01449
エジェクタモジュール	SEP HV 2 14 13 S 10.02.01.01493



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.03.00400