

Art.-Nr.: 10.02.03.00402


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tensione DC	24 V - DC
Funzione supplementare di una presa ad area	Connessione universale
Applicazione	DIO / IO-Link
Modello	Sistema di sostituzione rapida MATCH
Valvola di controllo	Aperto senza corrente

RECBi 24V-DC NO UNI 1C MATCH

Il generatore di vuoto pneumatico RECBi MATCH è disponibile nelle seguenti varianti:

- Con pinza PXR montata
- Con flangia di collegamento per kit di presa PXT
- Con piastra di connessione universale montata

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L2	70,00 mm
Lunghezza L	107,50 mm
Larghezza B	75,00 mm
Altezza H1	74,50 mm
Altezza H2	25,00 mm
Altezza H	62,00 mm
Diametro esterno D1	86,2 mm
Diametro esterno D	75,50 mm
Filettatura G1	M6-IG
Dmk	50,0 mm

Dati di costruzione RECBi 24V-DC NO UNI 1C MATCH



Art.-Nr.: 10.02.03.00402

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Vuoto max.	850 mbar
Tensione DC	24 V - DC
Funzione supplementare di una presa ad area	Connessione universale
Potenza nominale	1,51 W
Capacità di aspirazione (max.)	52,5 l/min
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,00 ... 7,00 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 50 °C
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Tensione	24V - DC
Corrente nominale	0,1 A

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.03.00402

**Ordinare gli accessori dati 10.02.03.00402**

Typ		Artikelnummer
Accessori	ZUB RECBi-UNI	10.02.03.00412
Gruppo valvola elettromagnetica	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC	10.08.09.00032
Stazione di stoccaggio	STATION 150x110x22 MATCH	10.08.09.00013
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
Dispositivo silenz. (quadr.-mont)	SD 66.7x24.4x24.5 RECBi	10.02.03.00441

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.03.00402**

Typ		Artikelnummer
Kit pezzi di ricambio	ERS RECB SD	10.02.03.00422
Kit pezzi di ricambio	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP	10.02.01.01449
Module di eiettore	SEP HV 2 14 13 S	10.02.01.01493

