


Art.-Nr.: 10.02.03.00407



RECBi 24V-DC NO PXR-X 2C MATCH

El generador de vacío neumático RECBi MATCH está disponible en las siguientes variantes:

- Con garra PXR montada
- Con brida de conexión para el kit de garras PXT
- Con placa de conexión universal montada



Datos de diseño RECBi 24V-DC NO PXR-X 2C MATCH

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tensión DC	24 V - DC
Función adicional plano aspirante	PXR (forma de X)
Aplicación	IO-Link
Diseño	Sistema de cambio rápido MATCH
Válvula de mando	Abierta sin corriente

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	70,00 mm
Longitud L	156,00 mm
Anchura B1	276,00 mm
Anchura B	75,00 mm
Altura H1	92,50 mm
Altura H2	25,00 mm
Altura H	68,00 mm
Diámetro exterior D1	86,2 mm
Diámetro exterior D	75,50 mm
Altura H3	12,00 mm



Art.-Nr.: 10.02.03.00407

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Vacío máx.	850 mbar
Tensión DC	24 V - DC
Función adicional plano aspirante	PXR (forma de X)
Potencia nominal	3,00 W
Capacidad de aspiración máx.	52,5 l/min
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,00 ... 7,00 bar
Temperatura de uso	0 ... 50 °C
Válvula de mando	Abierta sin corriente
Tensión	24V - DC
Corriente nominal	0,1 A

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.02.03.00407

**Pedir accesorios de datos 10.02.03.00407**

Typ	Artikelnummer
Accesorios	ZUB RECBi-PXRX
Grupo válvula electromagnética	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC
Estación de almacenamiento	STATION 150x110x22 MATCH
Silenciador (rectangular - Mont.)	SD 66.7x24.4x24.5 RECBi

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.02.03.00407**

Typ	Artikelnummer
Juego de piezas de repuesto	ERS RECB SD
Juego de piezas de repuesto	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP
Módulo eyector	SEP HV 2 14 13 S
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB1 30 ED-65 G1/4-AG


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.03.00407