

Art.-Nr.: 10.02.03.00408


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Gerilim DC	24 V - DC
Ek fonksiyon alanı tutucu	PXR (I-şekilli)
Uygulama	IO-Link
İnşaat	Hızlı değiştirme sistemi MATCH
Kontrol Valfi	Normalde kapalı

RECBİ 24V-DC NC PXR-I 2C MATCH

Pnömatik vakum jeneratörü RECBİ MATCH aşağıdaki versiyonlarda mevcuttur:

- Monte edilmiş PXR tutucu ile
- Modüler tutucu sistemi PXT için bağlantı flanşlı
- Monte edilmiş universal bağlantı plakası ile



Tasarım verileri RECBİ 24V-DC NC PXR-I 2C MATCH

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	70.00 mm
Uzunluk L	107.50 mm
Genişlik B1	246.00 mm
Genişlik B	75.00 mm
Yükseklik H1	92.50 mm
Yükseklik H2	25.00 mm
Yükseklik H	68.00 mm
Dış çap D1	86.2 mm
Dış çap D	75.50 mm
Yükseklik H3	12.00 mm



RECBi 24V-DC NC PXR-I 2C MATCH

Art.-Nr.: 10.02.03.00408

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Maks. vakum	850 mbar
Gerilim DC	24 V - DC
Ek fonksiyon alanı tutucu	PXR (I-şekilli)
Nominal güç	2.00 W
Vakum debisi (maks.)	52.5 l/min
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3.00 ... 7.00 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Kontrol Valfi	Normalde kapalı
Gerilim	24V - DC
Nominal akım	0.1 A

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.03.00408**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.03.00408**

Typ	Artikelnummer
Aksesuarlar	ZUB RECBi-PXRI
Yapı grubu Solenoid valf	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC
Depolama istasyonu	STATION 150x110x22 MATCH
Susturucu (küp-şekilli-inst.)	SD 66.7x24.4x24.5 RECBi

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.03.00408**

Typ	Artikelnummer
Yedek parça seti	ERS RECB SD
Yedek parça seti	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP
Ejektör modülü	SEP HV 2 14 13 S
Körüklü vantuzlar (yuvarlak)	SPB1 30 ED-65 G1/4-AG

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.03.00408