

Art.-Nr.: 10.02.03.00437




技術資料

電気の接続	M12 オネジ (8ピン)
供給電圧 DC	DC 24 V
製品仕様: グリッパ	ユニバーサル接続
定格電力	1.00 W
アプリケーション	DIO / IO-Link
Dmk	50.0 mm
電磁弁	ノーマルオープン
定格電流	0.0 A

RECBi 24V-DC NO UNI 1C M12-8

RECBi空気圧式真空発生装置は、すぐに接続できる製品として提供されます。

デザインデータ



グリッパの長さ L2	70.00 mm
グリッパの長さ L	107.50 mm
幅 B	75.00 mm
高さ H1	68.00 mm
高さ H2	25.00 mm
高さ H	65.00 mm
外径 D2	31.5 mm
外径 D	75.00 mm
内径 d1	6.4 mm
スレッド G2	M12-M
Dmk	50.0 mm
グリッパの長さ L3	75.50 mm
高さ H3	19.00 mm
スレッド G3	G1/8"-F

デザインデータ RECBi 24V-DC NO UNI 1C M12-8


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.03.00437

Art.-Nr.: 10.02.03.00437



技術資料

電気の接続	M12 オネジ (8ピン)
保護タイプ IP	IP 40
到達真空圧	85.0 %
最大真空	850 mbar
質量	594.40 g
供給電圧 DC	DC 24 V
定格電力	1.00 W
最大吸込量	52.5 l/min
圧力範囲 (作動圧) [bar]	3.00 ~ 7.00 bar
作動温度	0 ~ 50 °C
電磁弁	ノーマルオープン



発注データ アクセサリ 10.02.03.00437

Typ		本数
ソレノイドバルブ組立	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC	10.08.09.00032
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
接続ケーブル	ASK B-M12-8 5000 K-8P	21.04.05.00079
サイレンサ	SD 66.7x24.4x24.5 RECBi	10.02.03.00441
接続ケーブル	ASK B-M12-8 295 WB-M8-8 FANUC	21.04.05.00827
接続ケーブル	ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR	21.04.05.00350



発注データ スペアパーツ 10.02.03.00437

Typ		本数
スペアパーツセット	ERS RECB SD	10.02.03.00422
スペアパーツセット	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP	10.02.01.01449
エジェクタモジュール	SEP HV 2 14 13 S	10.02.01.01493

