

Art.-Nr.: 10.02.03.00444




Technische Daten

Elektrischer Anschluss	Stecker M12, 8 polig
Spannung DC	24 V - DC
Zusatzfunktion Flächengreifer	PXR (I-Form)
Nennleistung	1,00 W
Verwendung	DIO / IO-Link
Dmk	50,0 mm
Steuerung Ventil	Stromlos offen
Nennstrom	0,0 A

RECBI 24V-DC NO PXR-I 1C M12-8

Der pneumatischer Vakuum-Erzeuger RECBI wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Konstruktionsdaten



Länge L2	70,00 mm
Länge L	107,50 mm
Breite B1	246,00 mm
Breite B	75,00 mm
Höhe H1	54,00 mm
Höhe H2	25,00 mm
Höhe H	46,00 mm
Außendurchmesser D2	31,5 mm
Innendurchmesser d1	6,4 mm
Gewinde G2	M12-AG
Dmk	50,0 mm
Länge L3	75,50 mm
Höhe H3	5,10 mm
Lochabstand X3	210,0 mm
Gewinde G3	G1/8"-IG

Konstruktionsdaten RECBI 24V-DC NO PXR-I 1C M12-8



Art.-Nr.: 10.02.03.00444

**Technische Daten**

Elektrischer Anschluss	Stecker M12, 8 polig
Schutzart IP	IP 40
Evakuierungsgrad	85,0 %
Max. Vakuum	850 mbar
Gewicht	484,40 g
Spannung DC	24 V - DC
Nennleistung	1,00 W
Saugvermögen (max.)	52,5 l/min
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	3,00 ... 7,00 bar
Einsatztemperatur	0 ... 50 °C
Steuerung Ventil	Stromlos offen

**Bestelldaten Zubehör 10.02.03.00444**

Typ		Artikelnummer
Zubehör	ZUB RECBi-PXRI	10.02.03.00413
Ventil-Baugruppe	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC	10.08.09.00032
Anschlusskabel	ASK B-M12-8 5000 K-8P	21.04.05.00079
Schalldämpfer (quaderförmig-mont)	SD 66.7x24.4x24.5 RECBi	10.02.03.00441
Anschlusskabel	ASK B-M12-8 295 WB-M8-8 FANUC	21.04.05.00827
Anschlusskabel	ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR	21.04.05.00350

**Bestelldaten Ersatzteile 10.02.03.00444**

Typ		Artikelnummer
Ersatzteilsatz	ERS RECB SD	10.02.03.00422
Ersatzteilsatz	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP	10.02.01.01449
Ejektormodul	SEP HV 2 14 13 S	10.02.01.01493
Balgsauggreifer (rund)	SPB1 30 ED-65 G1/4-AG	10.01.06.04530

