

Art.-Nr.: 10.02.03.00447




## Technische Daten

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Elektrischer Anschluss        | Stecker M12, 8 polig |
| Spannung DC                   | 24 V - DC            |
| Zusatzfunktion Flächengreifer | PXR (X-Form)         |
| Nennleistung                  | 1,00 W               |
| Verwendung                    | DIO / IO-Link        |
| Dmk                           | 50,0 mm              |
| Steuerung Ventil              | Stromlos offen       |
| Nennstrom                     | 0,0 A                |

RECBi 24V-DC NO PXR-X 1C M12-8

Der pneumatischer Vakuum-Erzeuger RECBi wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

## Konstruktionsdaten



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Länge L2            | 70,00 mm  |
| Länge L             | 156,00 mm |
| Breite B1           | 276,00 mm |
| Breite B            | 75,00 mm  |
| Höhe H1             | 54,00 mm  |
| Höhe H2             | 25,00 mm  |
| Höhe H              | 46,00 mm  |
| Außendurchmesser D2 | 31,5 mm   |
| Innendurchmesser d1 | 6,4 mm    |
| Gewinde G2          | M12-AG    |
| Dmk                 | 50,0 mm   |
| Länge L3            | 75,50 mm  |
| Höhe H3             | 5,10 mm   |
| Lochabstand Y2      | 55,0 mm   |
| Lochabstand Y3      | 120,0 mm  |
| Lochabstand X3      | 240,0 mm  |
| Gewinde G3          | G1/8"-IG  |

Konstruktionsdaten RECBi 24V-DC NO PXR-X 1C M12-8



Art.-Nr.: 10.02.03.00447

**Technische Daten**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Elektrischer Anschluss             | Stecker M12, 8 polig |
| Schutzart IP                       | IP 40                |
| Evakuierungsgrad                   | 85,0 %               |
| Max. Vakuum                        | 850 mbar             |
| Gewicht                            | 554,40 g             |
| Spannung DC                        | 24 V - DC            |
| Nennleistung                       | 1,00 W               |
| Saugvermögen (max.)                | 52,5 l/min           |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 3,00 ... 7,00 bar    |
| Einsatztemperatur                  | 0 ... 50 °C          |
| Steuerung Ventil                   | Stromlos offen       |

**Bestelldaten Zubehör 10.02.03.00447**

| Typ                               |                               | Artikelnummer  |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Zubehör                           | ZUB RECBi-PXR-X               | 10.02.03.00414 |
| Ventil-Baugruppe                  | VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC | 10.08.09.00032 |
| Anschlusskabel                    | ASK B-M12-8 5000 K-8P         | 21.04.05.00079 |
| Schalldämpfer (quaderförmig-mont) | SD 66.7x24.4x24.5 RECBi       | 10.02.03.00441 |
| Anschlusskabel                    | ASK B-M12-8 295 WB-M8-8 FANUC | 21.04.05.00827 |
| Anschlusskabel                    | ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR    | 21.04.05.00350 |

**Bestelldaten Ersatzteile 10.02.03.00447**

| Typ                    |                       | Artikelnummer  |
|------------------------|-----------------------|----------------|
| Ersatzteilsatz         | ERS RECB SD           | 10.02.03.00422 |
| Ersatzteilsatz         | ERS SEP-13 6xRUE-KLAP | 10.02.01.01449 |
| Ejektormodul           | SEP HV 2 14 13 S      | 10.02.01.01493 |
| Balgsauggreifer (rund) | SPB1 30 ED-65 G1/4-AG | 10.01.06.04530 |

