

Art.-Nr.: 10.02.03.00447




技術資料

電気の接続	M12 オネジ (8ピン)
供給電圧 DC	DC 24 V
製品仕様: グリッパー	PXR (Xシェイプ)
定格電力	1.00 W
アプリケーション	DIO / IO-Link
Dmk	50.0 mm
電磁弁	ノーマルオープン
定格電流	0.0 A

RECBi 24V-DC NO PXR-X 1C M12-8

RECBi空気圧式真空発生装置は、すぐに接続できる製品として提供されます。

デザインデータ



グリッパーの長さ L2	70.00 mm
グリッパーの長さ L	156.00 mm
幅B1	276.00 mm
幅B	75.00 mm
高さ H1	54.00 mm
高さ H2	25.00 mm
高さ H	46.00 mm
外径 D2	31.5 mm
内径d1	6.4 mm
スレッドG2	M12-M
Dmk	50.0 mm
グリッパーの長さ L3	75.50 mm
高さ H3	5.10 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	55.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y3	120.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X3	240.0 mm
スレッドG3	G1/8"-F

デザインデータ RECBi 24V-DC NO PXR-X 1C M12-8



Art.-Nr.: 10.02.03.00447



技術資料

電気の接続	M12 オネジ (8ピン)
保護タイプ IP	IP 40
到達真空圧	85.0 %
最大真空	850 mbar
質量	554.40 g
供給電圧 DC	DC 24 V
定格電力	1.00 W
最大吸込量	52.5 l/min
圧力範囲 (作動圧) [bar]	3.00 ~ 7.00 bar
作動温度	0 ~ 50 °C
電磁弁	ノーマルオープン



発注データ アクセサリ 10.02.03.00447

Typ		本数
アクセサリ	ZUB RECBi-PXRX	10.02.03.00414
ソレノイドバルブ組立	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC	10.08.09.00032
接続ケーブル	ASK B-M12-8 5000 K-8P	21.04.05.00079
サイレンサ	SD 66.7x24.4x24.5 RECBi	10.02.03.00441
接続ケーブル	ASK B-M12-8 295 WB-M8-8 FANUC	21.04.05.00827
接続ケーブル	ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR	21.04.05.00350



発注データ スペアパーツ 10.02.03.00447

Typ		本数
スペアパーツセット	ERS RECB SD	10.02.03.00422
スペアパーツセット	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP	10.02.01.01449
エジェクタモジュール	SEP HV 2 14 13 S	10.02.01.01493
ベローズ真空吸着パッド	SPB1 30 ED-65 G1/4-AG	10.01.06.04530

