

Art.-Nr.: 10.02.03.00465




## 技術資料

| 属性         | 値            |
|------------|--------------|
| 供給電圧 DC    | DC 24 V      |
| 製品仕様：グリッパー | PXT (2ビーム)   |
| 定格電力       | 1.00 W       |
| アプリケーション   | DIO/ IO-Link |
| Dmk        | 50.0 mm      |
| 電磁弁        | ノーマルクローズ     |
| 定格電流       | 0.0 A        |

RECBi 24V-DC NC PXT-2 1C M12-8

RECBi空気圧式真空発生装置は、すぐに接続できる製品として提供されます。

## デザインデータ




| 属性                   | 値         |
|----------------------|-----------|
| グリッパーの長さ L2          | 70.00 mm  |
| グリッパーの長さ L           | 112.50 mm |
| 幅B1                  | 131.00 mm |
| 幅B                   | 75.00 mm  |
| 高さ H1                | 55.00 mm  |
| 高さ H2                | 25.00 mm  |
| 高さ H                 | 52.00 mm  |
| 外径 D2                | 31.5 mm   |
| 内径d1                 | 6.4 mm    |
| Dmk                  | 50.0 mm   |
| グリッパーの長さ L3          | 75.50 mm  |
| 高さ H3                | 6.00 mm   |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2 | 112.5 mm  |
| スレッドG3               | G1/8"-F   |

デザインデータ RECBi 24V-DC NC PXT-2 1C M12-8



Art.-Nr.: 10.02.03.00465



| 属性      | 値          |
|---------|------------|
| 到達真空圧   | 85.0 %     |
| 最大真空    | 850 mbar   |
| 質量      | 609.40 g   |
| 供給電圧 DC | DC 24 V    |
| 定格電力    | 1.00 W     |
| 最大吸込量   | 52.5 l/min |
| 電磁弁     | ノーマルクローズ   |



この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.02.03.00465](http://www.schmalz.co.jp/10.02.03.00465)



| Typ            |                               | 本数             |
|----------------|-------------------------------|----------------|
| ソレノイドバルブ組立     | VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC | 10.08.09.00032 |
| 接続ケーブル         | ASK B-M12-8 5000 K-8P         | 21.04.05.00079 |
| サイレンサ付き（キューブ型） | SD 66.7x24.4x24.5 RECBi       | 10.02.03.00441 |
| 接続ケーブル         | ASK B-M12-8 295 WB-M8-8 FANUC | 21.04.05.00827 |
| 接続ケーブル         | ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR    | 21.04.05.00350 |
| スターターセット       | PXT STARTERKIT 1 4            | 10.01.49.00090 |
| スターターセット       | PXT STARTERKIT 2 6            | 10.01.49.00091 |



| Typ        |                       | 本数             |
|------------|-----------------------|----------------|
| スペアパーツセット  | ERS RECB SD           | 10.02.03.00422 |
| スペアパーツ一式   | ERS SEP-13 6xRUE-KLAP | 10.02.01.01449 |
| エジェクタモジュール | SEP HV 2 14 13 S      | 10.02.01.01493 |