

Art.-Nr.: 10.02.03.00469




技術資料

供給電圧 DC	DC 24 V
製品仕様：グリッパー	PXT (2ビーム)
定格電力	1.00 W
アプリケーション	DIO / IO-Link
Dmk	50.0 mm
電磁弁	ノーマルオープン
定格電流	0.0 A

RECBi 24V-DC NO PXT-2 1C M12-8

RECBi空気圧式真空発生装置は、すぐに接続できる製品として提供されます。

デザインデータ



グリッパーの長さ L2	70.00 mm
グリッパーの長さ L	112.50 mm
幅B1	131.00 mm
幅B	75.00 mm
高さ H1	55.00 mm
高さ H2	25.00 mm
高さ H	52.00 mm
外径 D2	31.5 mm
内径d1	6.4 mm
Dmk	50.0 mm
グリッパーの長さ L3	75.50 mm
高さ H3	6.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	112.5 mm
スレッドG3	G1/8"-F

デザインデータ RECBi 24V-DC NO PXT-2 1C M12-8



RECBi 24V-DC NO PXT-2 1C M12-8

Art.-Nr.: 10.02.03.00469



技術資料

到達真空圧	85.0 %
最大真空	850 mbar
質量	609.40 g
供給電圧 DC	DC 24 V
定格電力	1.00 W
最大吸込量	52.5 l/min
電磁弁	ノーマルオープン



発注データ アクセサリ 10.02.03.00469

Typ		本数
ソレノイドバルブ組立	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC	10.08.09.00032
接続ケーブル	ASK B-M12-8 5000 K-8P	21.04.05.00079
サイレンサ付き (キューブ型)	SD 66.7x24.4x24.5 RECBi	10.02.03.00441
接続ケーブル	ASK B-M12-8 295 WB-M8-8 FANUC	21.04.05.00827
接続ケーブル	ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR	21.04.05.00350
スターターセット	PXT STARTERKIT 1 4	10.01.49.00090
スターターセット	PXT STARTERKIT 2 6	10.01.49.00091



発注データ スペアパーツ 10.02.03.00469

Typ		本数
スペアパーツセット	ERS RECB SD	10.02.03.00422
スペアパーツ一式	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP	10.02.01.01449
エジェクタモジュール	SEP HV 2 14 13 S	10.02.01.01493

