



EVE-TR 8 AC

真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント


アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

属性	値
定格電力 50 Hz	0.35 kW
定格電力 60Hz	0.42 kW
50 Hzでの供給電圧	230V
60Hzでの供給電圧	230V
質量	11.500 kg
吸込量 (50Hz)	8.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	9.100 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	58.0 dB(A)
真空 (50 Hz)	-850 mbar
供給電圧 60 Hz	S014

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L2	80.00 mm
グリッパーの長さ L	251.00 mm
幅B1	155.50 mm
幅B2	8.00 mm
幅B	116.00 mm
高さ H	157.00 mm
内径d	7.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	100.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	80.0 mm
スレッドG3	G3/8"-F



デザインデータ EVE-TR 8 AC

真空ポンプ EVE-TR 8 AC



Art.-Nr.: 10.03.01.00121

技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	0.35 kW
定格電力 60Hz	0.42 kW
50 Hzでの供給電圧	230V
60Hzでの供給電圧	230V
質量	11.500 kg
吸込量 (50Hz)	8.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	9.100 m³/h
50Hzでのノイズレベル	58.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	単相交流

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 8 50 Hz	8	6.2	4.5	2.75	1.0	0.65
EVE-TR 8 60 Hz	9.8	7.7	5.45	3.35	1.65	1.3

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと: www.schmalz.co.jp/10.03.01.00121

データアクセサリを注文する 10.03.01.00121

Typ	製品コード
真空制御弁	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8 10.03.01.00107
真空タンク	VOL 5 10.03.03.00108

スペアパーツの注文データ 10.03.01.00121

Typ	製品コード
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8 10.07.01.00014

真空ポンプ

EVE-TR 8 AC



Art.-Nr.: 10.03.01.00121



摩耗部品の注文データ 10.03.01.00121

Typ		製品コード
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-8	10.03.01.00109



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00121