

Art.-Nr.: 10.03.01.00138



EVE-TR 10 AC


真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	0.37 kW
定格電力 60Hz	0.44 kW
50 Hzでの供給電圧	230V
60Hzでの供給電圧	230V
質量	16.000 kg
吸込量 (50Hz)	10.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	12.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	60.0 dB(A)
真空 (50 Hz)	-850 mbar
供給電圧 60 Hz	S014



デザインデータ EVE-TR 10 AC

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	106.00 mm
グリッパーの長さ L	429.00 mm
幅B2	60.00 mm
幅B	206.00 mm
高さ H	189.00 mm
内径d	7.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	112.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	160.0 mm
スレッドG3	G1/2"-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00138



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	0.37 kW
定格電力 60Hz	0.44 kW
50 Hzでの供給電圧	230V
60Hzでの供給電圧	230V
質量	16.000 kg
吸込量 (50Hz)	10.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	12.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	60.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	単相交流

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。



様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 10 50 HZ	10	7.7	5.3	3.1	0.8	0.2
EVE-TR 10 60 Hz	12	9.1	6.3	3.7	0.85	0.25



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと: www.schmalz.co.jp/10.03.01.00138



データアクセサリを注文する 10.03.01.00138

Typ	製品コード
真空制御弁	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40 10.03.01.00136
モーター保護スイッチ	MSS-K 2.5-4A 10.04.04.00120
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-10 10.03.01.00132
真空タンク	VOL 15 10.03.03.00113


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00138

真空ポンプ

EVE-TR 10 AC



Art.-Nr.: 10.03.01.00138



スペアパーツの注文データ 10.03.01.00138

Typ		製品コード
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 39x40 EVE-10B+C-TR10	10.03.01.00021



摩耗部品の注文データ 10.03.01.00138

Typ		製品コード
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-10	10.03.01.00132



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00138