

Art.-Nr.: 10.03.01.00140



EVE-TR 16 AC


真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	0.55 kW
定格電力 60Hz	0.66 kW
50 Hzでの供給電圧	230V
60Hzでの供給電圧	230V
質量	22.400 kg
吸込量 (50Hz)	16.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	19.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	61.0 dB(A)
真空 (50 Hz)	-850 mbar
供給電圧 60 Hz	S014



デザインデータ EVE-TR 16 AC

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	73.00 mm
グリッパーの長さ L	452.00 mm
幅B2	66.00 mm
幅B	231.00 mm
高さ H	205.00 mm
内径d	7.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	125.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	202.0 mm
スレッドG3	G1/2"-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00140



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	0.55 kW
定格電力 60Hz	0.66 kW
50 Hzでの供給電圧	230V
60Hzでの供給電圧	230V
質量	22.400 kg
吸込量 (50Hz)	16.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	19.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	61.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	単相交流

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 $K_{pA}=3$ dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。



様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 16 50 Hz	16	12	8.2	4.5	1	0.2
EVE-TR 16 60 Hz	18	14.5	10.2	6	1.35	0.35



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと: www.schmalz.co.jp/10.03.01.00140



データアクセサリを注文する 10.03.01.00140

Typ	製品コード
真空制御弁	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40
モーター保護スイッチ	MSS-K 4-6.3A
真空タンク	VOL 15



スペアパーツの注文データ 10.03.01.00140

Typ	製品コード
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-16



真空ポンプ

EVE-TR 16 AC



Art.-Nr.: 10.03.01.00140



摩耗部品の注文データ 10.03.01.00140

Typ		製品コード
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS EVE-16-25	10.03.01.00022



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00140