

Art.-Nr.: 10.03.01.00146



EVE-TR 16 AC F


Datos técnicos

Atributo	Valor
Potencia nominal a 50 Hz	0,55 kW
Potencia nominal a 60 Hz	0,66 kW
Tensión a 50 Hz	220 - 240 V
Tensión a 60 Hz	220 - 240 V
Peso	23,400 kg
Capacidad de aspiración (50 Hz)	16,000 m ³ /h
Capacidad de aspiración (60 Hz)	19,000 m ³ /h
Nivel acústico a 50 Hz	61,0 dB(A)
Vacío (50 Hz)	-850 mbar
Tensión 60 Hz	S009

La bomba de vacío funcionamiento en seco EVE-TR se suministra como producto listo para su conexión.

Repuestos disponibles: juego de piezas de desgaste, filtro

Accesorios disponibles: válvula reguladora vacío (válvula limitadora de vacío)



Datos de diseño EVE-TR 16 AC F

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	73,00 mm
Longitud L	452,00 mm
Anchura B2	66,00 mm
Anchura B	231,00 mm
Altura H1	345,00 mm
Altura H2	70,00 mm
Altura H	214,00 mm
Diámetro interior d	7,00 mm
Rosca G2	G3/4"-HE
Cuadrícula de orificios Y1	125,0 mm

Bomba de vacío

EVE-TR 16 AC F



Art.-Nr.: 10.03.01.00146




Datos técnicos

Atributo	Valor
Modelo de protección IP	IP 54
Potencia nominal a 50 Hz	0,55 kW
Potencia nominal a 60 Hz	0,66 kW
Tensión a 50 Hz	220 - 240 V
Tensión a 60 Hz	220 - 240 V
Peso	23,400 kg
Capacidad de aspiración (50 Hz)	16,000 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz)	19,000 m³/h
Nivel acústico a 50 Hz	61,0 dB(A)
Familia de productos	EVE-TR
Corriente	AC
Modelo actual	Corriente alterna

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados



Datos de rendimiento



Capacidad de aspiración con distintos grados de evacuación



Capacidad de aspiración con distintos grados de evacuación

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 16 50 Hz	16	12	8.2	4.5	1	0.2
EVE-TR 16 60 Hz	18	14.5	10.2	6	1.35	0.35



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00146

Art.-Nr.: 10.03.01.00146

**Documentación adicional**Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.03.01.00146**Pedir accesorios de datos 10.03.01.00146**

Typ		n
Válvula limitadora de vacío	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
Interruptor de protección de motor	MSS-K 4-6.3A	10.04.04.00121

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.03.01.00146**

Typ		n
Filtro (redondo)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
Juego de piezas de desgaste bomba	VST EVE-TR-16	10.03.01.00133

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.03.01.00146**

Typ		n
Filtro (redondo)	FILT-EINS EVE-16-25	10.03.01.00022

