



EVE-TR 25 AC


真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	0.80 kW
定格電力 60Hz	1.10 kW
50 Hzでの供給電圧	216.2-243.8V
60Hzでの供給電圧	216.2-243.8V
質量	26.000 kg
吸込量 (50Hz)	25.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	30.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	62.0 dB(A)
真空 (50 Hz)	-850 mbar
供給電圧 60 Hz	S047



デザインデータ EVE-TR 25 AC

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	96.00 mm
グリッパーの長さ L	505.00 mm
幅B2	40.00 mm
幅B	260.00 mm
高さ H	293.00 mm
内径d	7.00 mm
スレッドG3	G3/4-IG
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	220.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00185



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	0.80 kW
定格電力 60Hz	1.10 kW
50 Hzでの供給電圧	216.2-243.8V
60Hzでの供給電圧	216.2-243.8V
質量	26.000 kg
吸込量 (50Hz)	25.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	30.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	62.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	単相交流

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 $K_{pA}=3$ dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと: www.schmalz.co.jp/10.03.01.00185



データアクセサリを注文する 10.03.01.00185

Typ		製品コード
真空制御弁	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
モーター保護スイッチ	MSS-K 1.6-2.5A	10.04.04.00119
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-25	10.03.01.00134
真空タンク	VOL 50	10.03.03.00118
サイレンサボックス	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367



スペアパーツの注文データ 10.03.01.00185

Typ		製品コード
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50	10.03.01.00029