

Art.-Nr.: 10.03.01.00192




EVE-TR-M 2.3 24V-DC

真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁



デザインデータ EVE-TR-M 2.3 24V-DC

技術資料

属性	価値
最大真空	-780 mbar
質量	2.400 kg
50Hzでのノイズレベル	72.0 dB(A)

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	154.00 mm
幅B2	11.00 mm
幅B	82.00 mm
高さ H	123.00 mm
スレッドG2	G1/8-IG
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	60.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	28.0 mm
スレッドG3	G1/8"-F
スレッドG5	M4-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00192



技術資料

属性	値
最大真空	-780 mbar
質量	2.400 kg
50Hzでのノイズレベル	72.0 dB(A)
吸込量 DC	2.040 m ³ /h
製品ファミリー	EVE-TR
供給電圧	24V - DC

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。



様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	100	200	300	400	500	600	700	780
EVE-TR M 2.3	2.35	2.00	1.68	1.35	1.05	0.77	0.50	0.25	0.05



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.01.00192