

Art.-Nr.: 10.03.01.00197



EVE-TR-T 4 AC F


真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

属性	値
最大真空	-850 mbar
定格電力 50 Hz	0.18 kW
定格電力 60Hz	0.22 kW
50 Hzでの供給電圧	230V - AC
質量	8.500 kg
吸込量 (50Hz)	4.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	4.700 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	59.0 dB(A)
現在の種類	単相交流
と	フィルター付き



デザインデータ EVE-TR-T 4 AC F

デザインデータ

属性	値
グリップの長さ L1	269.00 mm
グリップの長さ L	254.00 mm
幅B1	160.00 mm
幅B2	178.00 mm
幅B	134.00 mm
高さ H	235.00 mm
内径d	5.00 mm
スレッドG2	G1/4"-M

Art.-Nr.: 10.03.01.00197

 技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
最大真空	-25.100 inHg
定格電力 50 Hz	0.18 kW
定格電力 60Hz	0.22 kW
50 Hzでの供給電圧	230V - AC
質量	8.500 kg
吸込量 (50Hz)	4.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	4.700 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	59.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	単相交流

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

 様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 4 50 Hz	4.5	3.35	2.3	1.3	0.3	0.05
EVE-TR 4 60 Hz	4.7	3.7	2.7	1.65	0.6	0.35

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.01.00197

 データアクセサリを注文する 10.03.01.00197

Typ	製品コード
真空制御弁	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8
空圧カブラ	DRUC-KUPP D27 G1/4-AG NW7.2
空圧カブラ	DRUC-KUPP D27 G1/4-IG NW7.2

 スペアパーツの注文データ 10.03.01.00197

Typ	製品コード
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-4
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht

真空ポンプ

EVE-TR-T 4 AC F



Art.-Nr.: 10.03.01.00197



摩耗部品の注文データ 10.03.01.00197

Typ		製品コード
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-4	10.03.01.00108



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00197