

Art.-Nr.: 10.03.01.00209



EVE-TR-X 10 AC3 VBV


真空ポンプ EVE-TR-Xは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	0.37 kW
定格電力 60Hz	0.45 kW
50 Hzでの供給電圧	AC375 - 260 / 300 - 450 V
60Hzでの供給電圧	202-300/350-520V AC3
質量	16.000 kg
吸込量 (50Hz)	10.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	12.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	60.0 dB(A)
真空 (50 Hz)	-850 mbar
供給電圧 60 Hz	202-300



デザインデータ EVE-TR-X 10 AC3 VBV

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	106.00 mm
グリッパーの長さ L	429.00 mm
幅B2	60.00 mm
幅B	206.00 mm
高さ H	189.00 mm
内径d	7.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	112.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	160.0 mm
スレッドG3	G1/2"-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00209



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	0.37 kW
定格電力 60Hz	0.45 kW
50 Hzでの供給電圧	AC375 - 260 / 300 - 450 V
60Hzでの供給電圧	202-300/350-520V AC3
質量	16.000 kg
吸込量 (50Hz)	10.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	12.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	60.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-TR-X
現在の種類	AC3

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.01.00209



データアクセサリを注文する 10.03.01.00209

Typ	製品コード
真空制御弁	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40 10.03.01.00136
真空タンク	VOL 15 10.03.03.00113



摩耗部品の注文データ 10.03.01.00209

Typ	製品コード
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-X-10 10.03.01.00223

