

Art.-Nr.: 10.03.01.00210




EVE-TR-X 10 AC3 F-VB

La pompe a vuoto a secco EVE-TR-X viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro, set di parti soggette ad usura

Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto



Dati di costruzione EVE-TR-X 10 AC3 F-VB

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	0,37 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,45 kW
Tensione a 50 Hz	175 - 260 / 300 - 450 V AC3
Tensione a 60 Hz	202 - 300 / 350 - 520 V AC3
Peso	16,700 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	10,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	12,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	60,0 dB(A)
Vuoto (50 Hz)	-850 mbar
Tensione 60 Hz	202-300

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	106,00 mm
Lunghezza L	429,00 mm
Larghezza B2	60,00 mm
Larghezza B	206,00 mm
Altezza H1	325,00 mm
Altezza H2	70,00 mm
Altezza H	189,00 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Filettatura G2	G3/4"-IG
Griglia forata Y1	112,0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00210

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 54
Potenza nominale a 50 Hz	0,37 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,45 kW
Tensione a 50 Hz	175 - 260 / 300 - 450 V AC3
Tensione a 60 Hz	202 - 300 / 350 - 520 V AC3
Peso	16,700 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	10,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	12,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	60,0 dB(A)
Famiglia di prodotti	EVE-TR-X
Tipo di corrente	AC3

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00210**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.03.01.00210**

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-X-10	10.03.01.00223

