

Art.-Nr.: 10.03.01.00213




EVE-TR-X 16 AC3 F-VB

真空ポンプ EVE-TR-Xは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁



デザインデータ EVE-TR-X 16 AC3 F-VB

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	0.55 kW
定格電力 60Hz	0.70 kW
50 Hzでの供給電圧	AC375 - 260 / 300 - 450 V
60Hzでの供給電圧	202-300/350-520V AC3
質量	23.000 kg
吸込量 (50Hz)	16.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	19.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	61.0 dB(A)
真空 (50 Hz)	-850 mbar
供給電圧 60 Hz	202-300

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	73.00 mm
グリッパーの長さ L	452.00 mm
幅B2	66.00 mm
幅B	231.00 mm
高さ H1	345.00 mm
高さ H2	70.00 mm
高さ H	205.00 mm
内径d	7.00 mm
スレッドG2	G3/4-IG
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	125.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00213



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	0.55 kW
定格電力 60Hz	0.70 kW
50 Hzでの供給電圧	AC375 - 260 / 300 - 450 V
60Hzでの供給電圧	202-300/350-520V AC3
質量	23.000 kg
吸込量 (50Hz)	16.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	19.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	61.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-TR-X
現在の種類	AC3

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.01.00213



摩耗部品の注文データ 10.03.01.00213

Typ		製品コード
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-X-16	10.03.01.00224

