

Art.-Nr.: 10.03.01.00215




EVE-TR-X 25 AC3 VBV

真空ポンプ EVE-TR-Xは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント  
アクセサリ: 真空制御弁

### 技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	0.75 kW
定格電力 60Hz	0.90 kW
50 Hzでの供給電圧	AC390-242V/342-440V
60Hzでの供給電圧	190-265V/342-500V AC3
質量	26.000 kg
吸込量 (50Hz)	25.000 m <sup>3</sup> /h
吸込量 (60Hz)	30.000 m <sup>3</sup> /h
50Hzでのノイズレベル	62.0 dB(A)
真空 (50 Hz)	-900 mbar
真空 (60 Hz)	-900 mbar



デザインデータ EVE-TR-X 25 AC3 VBV

### デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	96.00 mm
グリッパーの長さ L	505.00 mm
幅B2	40.00 mm
幅B	260.00 mm
高さ H	290.00 mm
内径d	7.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	190.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	220.0 mm
スレッドG3	G3/4"-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00215

 技術資料

属性	価値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	0.75 kW
定格電力 60Hz	0.90 kW
50 Hzでの供給電圧	AC390-242V/342-440V
60Hzでの供給電圧	190-265V/342-500V AC3
質量	26.000 kg
吸込量 (50Hz)	25.000 m <sup>3</sup> /h
吸込量 (60Hz)	30.000 m <sup>3</sup> /h
50Hzでのノイズレベル	62.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-TR-X
現在の種類	AC3

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.03.01.00215](http://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00215)

 データアクセサリを注文する 10.03.01.00215

Typ		製品コード
真空タンク	VOL 50	10.03.03.00118
サイレンサボックス	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367

 スペアパーツの注文データ 10.03.01.00215

Typ		製品コード
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-X-25	10.03.01.00225
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS EVE-TR-X-25/40	10.03.01.00230

 摩耗部品の注文データ 10.03.01.00215

Typ		製品コード
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-X-25	10.03.01.00225