

Art.-Nr.: 10.03.01.00216



EVE-TR-X 25 AC3 F-VB


真空ポンプ EVE-TR-Xは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	0.75 kW
定格電力 60Hz	0.90 kW
50 Hzでの供給電圧	AC390-242V/342-440V
60Hzでの供給電圧	190-265V/342-500V AC3
質量	26.500 kg
吸込量 (50Hz)	25.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	30.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	62.0 dB(A)
真空 (50 Hz)	-900 mbar
真空 (60 Hz)	-900 mbar



デザインデータ EVE-TR-X 25 AC3 F-VB

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	96.00 mm
グリッパーの長さ L	505.00 mm
幅B2	40.00 mm
幅B	260.00 mm
高さ H1	380.00 mm
高さ H2	70.00 mm
高さ H	290.00 mm
内径d	7.00 mm
スレッドG2	G3/4-IG
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	190.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00216



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	0.75 kW
定格電力 60Hz	0.90 kW
50 Hzでの供給電圧	AC390-242V/342-440V
60Hzでの供給電圧	190-265V/342-500V AC3
質量	26.500 kg
吸込量 (50Hz)	25.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	30.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	62.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-TR-X
現在の種類	AC3
ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。	



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.01.00216



データアクセサリを注文する 10.03.01.00216

Typ	製品コード
サイレンサボックス	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE 10.04.04.00367



スペアパーツの注文データ 10.03.01.00216

Typ	製品コード
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-X-25 10.03.01.00225
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS EVE-TR-X-25/40 10.03.01.00230


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00216