

Art.-Nr.: 10.03.01.00218



EVE-TR-X 40 AC3 VBV

真空ポンプ EVE-TR-Xは、すぐに接続可能な製品として納品されます。


スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	1.25 kW
定格電力 60Hz	1.50 kW
50 Hzでの供給電圧	190-255V/330-440V AC3
60Hzでの供給電圧	190-290V/330-500V AC3
質量	38.500 kg
吸込量 (50Hz)	40.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	48.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	67.0 dB(A)
真空 (50 Hz)	-900 mbar
真空 (60 Hz)	-900 mbar

デザインデータ



デザインデータ EVE-TR-X 40 AC3 VBV

属性	価値
グリッパーの長さ L1	572.00 mm
グリッパーの長さ L2	131.00 mm
グリッパーの長さ L	532.00 mm
幅B2	51.00 mm
幅B	280.00 mm
高さ H	290.00 mm
内径d	7.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	190.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	220.0 mm
スレッドG3	G3/4"-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00218



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	1.25 kW
定格電力 60Hz	1.50 kW
50 Hzでの供給電圧	190-255V/330-440V AC3
60Hzでの供給電圧	190-290V/330-500V AC3
質量	38.500 kg
吸込量 (50Hz)	40.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	48.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	67.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-TR-X
現在の種類	AC3

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.01.00218



データアクセサリを注文する 10.03.01.00218

Typ		製品コード
真空制御弁	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
真空タンク	VOL 50	10.03.03.00118
サイレンサボックス	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367



摩耗部品の注文データ 10.03.01.00218

Typ		製品コード
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-X-40	10.03.01.00226

