

Art.-Nr.: 10.03.01.00219



EVE-TR-X 40 AC3 F-VB


La pompe à vide à rotor sec EVE-TR-X est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : élément filtrant, jeu de pièce d'usure

Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide

### Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	1,25 kW
Puissance nominale à 60 Hz	1,50 kW
Tension à 50 Hz	190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Tension à 60 Hz	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Poids propre	39,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	40,000 m <sup>3</sup> /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	48,000 m <sup>3</sup> /h
Niveau sonore à 50 Hz	67,0 dB(A)
Vide (50 Hz)	-900 mbar
Vide (60 Hz)	-900 mbar



Données de construction EVE-TR-X 40 AC3 F-VB

### Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	131,00 mm
Longueur L	572,00 mm
Largeur B2	51,00 mm
Largeur B	280,00 mm
Hauteur H1	425,00 mm
Hauteur H2	70,00 mm
Hauteur H	290,00 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Filetage G2	G1-1/4"-F
Espacement des trous Y1	190,0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00219

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	1,25 kW
Puissance nominale à 60 Hz	1,50 kW
Tension à 50 Hz	190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Tension à 60 Hz	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Poids propre	39,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	40,000 m <sup>3</sup> /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	48,000 m <sup>3</sup> /h
Niveau sonore à 50 Hz	67,0 dB(A)
Famille de produits	EVE-TR-X
Type de courant	AC3

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.03.01.00219](http://www.schmalz.com/10.03.01.00219)**Données de commande des accessoires 10.03.01.00219**

Typ		num
Caisson d'insonorisation	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367

**Données de commande des pièces d'usure 10.03.01.00219**

Typ		num
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-X-40	10.03.01.00226

