


Art.-Nr.: 10.03.01.00320



EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP2

真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。


スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

定格電力 60Hz	2.60 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ± 10 %
質量	84.000 kg
吸込量 (60Hz)	66.000 m ³ /h
構築	IE3:US/CAN
供給電圧 60 Hz	S067
承認	UL/CSA
現在の種類	三相電流

デザインデータ



グリッパの長さ L2	96.00 mm
グリッパの長さ L	747.00 mm
幅B2	46.00 mm
幅B	353.00 mm
高さ H	328.00 mm
内径d	12.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	190.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	95.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	326.0 mm
スレッドG3	G1"-F
スレッドG5	M8-F

デザインデータ EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.03.01.00320



技術資料

保護タイプ IP	IP 54
定格電力 60Hz	2.60 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	84.000 kg
吸込量 (60Hz)	66.000 m³/h
構築	IE3:US/CAN
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	三相電流

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。



発注データ アクセサリ 10.03.01.00320

Typ		本数
真空タンク	VOL 50	10.03.03.00118



発注データ ウェアパーツ 10.03.01.00320

Typ		本数
摩耗する部品のセット ポンプ	VST EVE-TR60/TR80	22.09.01.00031

