


Art.-Nr.: 10.03.01.00321



EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1

真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。


スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

## 技術資料

| 属性           | 価値                         |
|--------------|----------------------------|
| 定格電力 50 Hz   | 2.20 kW                    |
| 定格電力 60Hz    | 2.60 kW                    |
| 50 Hzでの供給電圧  | D230 V / Y400 V $\pm 10$ % |
| 60Hzでの供給電圧   | D265 V / Y460 V $\pm 10$ % |
| 質量           | 78.000 kg                  |
| 吸込量 (50Hz)   | 67.000 m <sup>3</sup> /h   |
| 吸込量 (60Hz)   | 78.500 m <sup>3</sup> /h   |
| 50Hzでのノイズレベル | 72.0 dB(A)                 |
| 構築           | IE3:EU/CN/IND              |
| 真空 (50 Hz)   | -900 mbar                  |

## デザインデータ



デザインデータ EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1

| 属性                   | 価値        |
|----------------------|-----------|
| グリッパーの長さ L2          | 96.00 mm  |
| グリッパーの長さ L           | 704.00 mm |
| 幅B2                  | 46.00 mm  |
| 幅B                   | 353.00 mm |
| 高さ H                 | 328.00 mm |
| 内径d                  | 12.00 mm  |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1 | 190.0 mm  |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2 | 95.0 mm   |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1 | 326.0 mm  |
| スレッドG3               | G1"-F     |

Art.-Nr.: 10.03.01.00321



## 技術資料

| 属性                                                                                             | 価値                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 保護タイプ IP                                                                                       | IP 54                 |
| 定格電力 50 Hz                                                                                     | 2.20 kW               |
| 定格電力 60Hz                                                                                      | 2.60 kW               |
| 50 Hzでの供給電圧                                                                                    | D230 V / Y400 V ±10 % |
| 60Hzでの供給電圧                                                                                     | D265 V / Y460 V ±10 % |
| 質量                                                                                             | 78.000 kg             |
| 吸込量 (50Hz)                                                                                     | 67.000 m³/h           |
| 吸込量 (60Hz)                                                                                     | 78.500 m³/h           |
| 50Hzでのノイズレベル                                                                                   | 72.0 dB(A)            |
| 構築                                                                                             | IE3:EU/CN/IND         |
| 製品ファミリー                                                                                        | EVE-TR                |
| 現在の種類                                                                                          | 三相電流                  |
| ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。 |                       |



## 様々な到達真空圧での吸込量

| Typ             | 0  | 200 | 400  | 600  | 800 | 900 |
|-----------------|----|-----|------|------|-----|-----|
| EVE-TR 80 50 Hz | 68 | 52  | 37   | 23   | 8.8 | 2.5 |
| EVE-TR 80 60 Hz | 79 | 61  | 43.5 | 28.5 | 12  | 3.5 |



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.03.01.00321](http://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00321)



## データアクセサリを注文する 10.03.01.00321

| Typ       | 製品コード                             |
|-----------|-----------------------------------|
| 真空制御弁     | VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140 |
| 真空タンク     | VOL 50                            |
| サイレンサボックス | SBB-EVE-ST-VZ                     |



## スペアパーツの注文データ 10.03.01.00321

| Typ             | 製品コード                               |
|-----------------|-------------------------------------|
| フィルターエレメント (丸型) | FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN |


[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00321](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00321)

真空ポンプ

## EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1



Art.-Nr.: 10.03.01.00321



摩耗部品の注文データ 10.03.01.00321

| Typ           |                   | 製品コード          |
|---------------|-------------------|----------------|
| ポンプ用スペアパーツセット | VST EVE-TR60/TR80 | 22.09.01.00031 |



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00321](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00321)