



EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2


真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

属性	値
定格電力 60Hz	2.60 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	86.000 kg
吸込量 (60Hz)	78.500 m ³ /h
構築	IE3:US/CAN
供給電圧 60 Hz	S067
承認	UL/CSA
現在の種類	三相電流



デザインデータ EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L2	96.00 mm
グリッパーの長さ L	747.00 mm
幅B2	46.00 mm
幅B	353.00 mm
高さ H	328.00 mm
内径d	12.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	190.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	95.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	326.0 mm
スレッドG3	G1"-F



Art.-Nr.: 10.03.01.00322

 技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 60Hz	2.60 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	86.000 kg
吸込量 (60Hz)	78.500 m³/h
構築	IE3:US/CAN
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	三相電流
ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)) : 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。	

 様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 80 50 Hz	68	52	37	23	8.8	2.5
EVE-TR 80 60 Hz	79	61	43.5	28.5	12	3.5

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.01.00322

 発注データ アクセサリ 10.03.01.00322

Typ	本数
真空制御弁	10.03.01.00153
真空タンク	10.03.03.00118
サイレンサボックス	10.04.04.00368

 発注データ スペアパーツ 10.03.01.00322

Typ	本数
フィルターエレメント (丸型)	10.07.01.00018

真空ポンプ

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.03.01.00322



発注データ ウェアパーティ 10.03.01.00322

Typ		本数
ポンプ用スペアパーティセット	VST EVE-TR60/TR80	22.09.01.00031



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00322

3