


Art.-Nr.: 10.03.01.00326



EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 VBV

真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。


スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

定格電力 60Hz	4.80 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	118.000 kg
吸込量 (60Hz)	154.000 m³/h
構築	IE3:US/CAN
供給電圧 60 Hz	S067
承認	UL/CSA
現在の種類	三相電流
と	真空リミッターバルブ

デザインデータ




グリッパーの長さ L2	140.00 mm
グリッパーの長さ L	862.00 mm
幅B2	107.50 mm
幅B	470.00 mm
高さ H	336.00 mm
内径d	12.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	245.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	122.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	398.0 mm
スレッドG3	G1-1/2"-F
スレッドG5	M8-F


デザインデータ EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 VBV



Art.-Nr.: 10.03.01.00326



保護タイプ IP	IP 54
定格電力 60Hz	4.80 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	118.000 kg
吸込量 (60Hz)	154.000 m³/h
構築	IE3:US/CAN
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	三相電流
ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。	



Typ	0	200	400	600	800
EVE-TR 140 60 Hz	152	121	89	51	14

Typ	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 140 50 Hz	130	100	70	40	12.5	1



Typ	本数
真空タンク	VOL 200 10.03.03.00128



Typ	本数
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN 10.07.01.00018



Typ	本数
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-140 22.09.01.00035