


Art.-Nr.: 10.03.01.00328



EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP2 F

真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。


スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

### 技術資料

定格電力 60Hz	6.60 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	258.000 kg
吸込量 (60Hz)	286.000 m <sup>3</sup> /h
構築	IE3:US/CAN
供給電圧 60 Hz	S067
承認	UL/CSA
現在の種類	三相電流
と	フィルター付き

### デザインデータ




デザインデータ EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP2 F

グリッパーの長さ L2	124.00 mm
グリッパーの長さ L	1,144.00 mm
幅B2	116.00 mm
幅B	644.00 mm
高さ H	528.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	380.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	190.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	645.0 mm
スレッドG3	G2-1/2"-F
スレッドG5	M10-F




Art.-Nr.: 10.03.01.00328

 技術資料

保護タイプ IP	IP 54
定格電力 60Hz	6.60 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	258.000 kg
吸込量 (60Hz)	286.000 m³/h
構築	IE3:US/CAN
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	三相電流

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

 様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800
EVE-TR 250 50 Hz	245	190	137	85	40
EVE-TR 250 60 Hz	290	230	175	115	50

 発注データ アクセサリ 10.03.01.00328

Typ			本数
真空タンク	VOL 200		10.03.03.00128

 発注データ スペアパーツ 10.03.01.00328

Typ			本数
摩耗する部品のセット ポンプ	VST EVE-TR-250		10.03.01.00299
フィルター付きインサート (円形)	FILT-EINS EVE-TR-250/360		10.03.01.00188