

Art.-Nr.: 10.03.01.00335



EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP1 F

真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。


スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	2.20 kW
定格電力 60Hz	2.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D230 V / Y400 V ± 10 %
60Hzでの供給電圧	D265 V / Y460 V ± 10 %
質量	76.000 kg
吸込量 (50Hz)	55.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	66.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	71.0 dB(A)
構築	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	-900 mbar

デザインデータ



デザインデータ EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP1 F

属性	価値
グリッパーの長さ L1	740.00 mm
グリッパーの長さ L2	96.00 mm
グリッパーの長さ L	704.00 mm
幅B2	46.00 mm
幅B	353.00 mm
高さ H1	415.00 mm
高さ H2	75.00 mm
高さ H	328.00 mm
内径d	12.00 mm
スレッドG2	G1-1/4-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00335



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	2.20 kW
定格電力 60Hz	2.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D230 V / Y400 V ±10 %
60Hzでの供給電圧	D265 V / Y460 V ±10 %
質量	76.000 kg
吸込量 (50Hz)	55.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	66.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	71.0 dB(A)
構築	IE3:EU/CN/IND
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	三相電流
ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。	



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.01.00335



摩耗部品の注文データ 10.03.01.00335

Typ	製品コード
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR60/TR80
	22.09.01.00031

