

真空ポンプ

# EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 F

Art.-Nr.: 10.03.01.00342



## 技術資料

属性	値
定格電力 60Hz	4.80 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	119.500 kg
吸込量 (60Hz)	154.000 m³/h
構築	IE3:US/CAN
供給電圧 60 Hz	S067
承認	UL/CSA
現在の種類	三相電流
と	フィルター付き


EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 F

真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

## デザインデータ



デザインデータ EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 F

属性	値
グリッパーの長さ L1	883.00 mm
グリッパーの長さ L2	140.00 mm
グリッパーの長さ L	862.00 mm
幅B2	107.50 mm
幅B	470.00 mm
高さ H1	426.00 mm
高さ H2	75.00 mm
高さ H	336.00 mm
内径d	12.00 mm
スレッドG2	G1-1/4-F



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00342

1

真空ポンプ

# EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00342

## 技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 60Hz	4.80 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	119.500 kg
吸込量 (60Hz)	154.000 m³/h
構築	IE3:US/CAN
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	三相電流
ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)) : 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。	

## 様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800
EVE-TR 140 60 Hz	152	121	89	51	14

Typ	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 140 50 Hz	130	100	70	40	12.5	1

## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.03.01.00342](http://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00342)

## 発注データ アクセサリ 10.03.01.00342

Typ	本数
真空制御弁	10.03.01.00153

## 発注データ スペアパーツ 10.03.01.00342

Typ	本数
フィルターエレメント（丸型）	10.07.01.00018



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00342](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00342)

2

真空ポンプ

# EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00342



発注データ ウェアパーツ 10.03.01.00342

Typ		本数
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-140	22.09.01.00035



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00342

3