


Art.-Nr.: 10.03.01.00344




EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP2 F-VB

真空ポンプ EVE-TR-Xは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁



デザインデータ EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP2 F-VB

技術資料

属性	価値
定格電力 60Hz	2.60 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	87.500 kg
吸込量 (60Hz)	78.500 m³/h
推奨電圧 (60 Hz時)	D208 V ±10 % (IE3なし)
構築	IE3:US/CAN
真空 (60 Hz)	-900 mbar
供給電圧 60 Hz	S067
承認	UL/CSA
現在の種類	三相電流

デザインデータ

属性	価値
グリッパの長さ L1	768.70 mm
グリッパの長さ L2	96.00 mm
グリッパの長さ L	747.00 mm
幅B2	46.00 mm
幅B	353.00 mm
高さ H1	412.40 mm
高さ H2	75.00 mm
高さ H	328.00 mm
内径d	12.00 mm
スレッドG2	G1-1/4-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00344



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 60Hz	2.60 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	87.500 kg
吸込量 (60Hz)	78.500 m³/h
製品ファミリー	EVE-TR-X
現在の種類	AC3

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと: www.schmalz.co.jp/10.03.01.00344



発注データ アクセサリ 10.03.01.00344

Typ	本数
サイレンサボックス	SBB-EVE-ST-VZ 10.04.04.00368



発注データ スペアパーツ 10.03.01.00344

Typ	本数
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-X-80 10.03.01.00227
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140 10.03.01.00231
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS EVE-TR-X-80 10.03.01.00232



発注データ ウェアパーツ 10.03.01.00344

Typ	本数
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-X-80 10.03.01.00227

