

Art.-Nr.: 10.03.01.00346



技術資料

定格電力 60Hz	3.60 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	109.500 kg
吸込量 (60Hz)	112.000 m ³ /h
推奨電圧 (60 Hz時)	D208 V ±10 % (IE3なし)
構築	IE3:US/CAN
真空 (60 Hz)	-900 mbar
供給電圧 60 Hz	S067
承認	UL/CSA
現在の種類	三相電流

EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2 F-VB


真空ポンプ EVE-TR-Xは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁



Art.-Nr.: 10.03.01.00346



デザインデータ

グリッパーの長さ L1	857.70 mm
グリッパーの長さ L2	140.00 mm
グリッパーの長さ L	851.00 mm
幅 B2	107.50 mm
幅 B	470.00 mm
高さ H1	425.70 mm
高さ H2	75.00 mm
高さ H	336.00 mm
内径 d	12.00 mm
スレッド G2	G1-1/4-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	245.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	122.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	398.0 mm
スレッド G3	G1-1/2"-F
スレッド G5	M8-F

デザインデータ EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2 F-VB



技術資料

保護タイプ IP	IP 54
定格電力 60Hz	3.60 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	109.500 kg
吸込量 (60Hz)	112.000 m ³ /h
製品ファミリー	EVE-TR-X
現在の種類	AC3

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。



発注データ スペアパーツ 10.03.01.00346

Typ		本数
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-X-100	10.03.01.00233
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS EVE-TR-X-80	10.03.01.00232
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140	10.03.01.00231


WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00346