

Art.-Nr.: 10.03.01.00349



EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2


真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

属性	価値
定格電力 60Hz	0.90 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ± 10 %
質量	27.500 kg
吸込量 (60Hz)	30.000 m ³ /h
構築	IE3:US/CAN
供給電圧 60 Hz	S067
承認	UL/CSA
現在の種類	三相電流



デザインデータ EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	96.00 mm
グリッパーの長さ L	465.00 mm
幅B2	50.00 mm
幅B	270.00 mm
高さ H	292.00 mm
内径d	7.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	190.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	220.0 mm
スレッドG3	G3/4"-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00349



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 60Hz	0.90 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	27.500 kg
吸込量 (60Hz)	30.000 m³/h
構築	IE3:US/CAN
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	三相電流
ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。	



様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 25 50 Hz	25	18.5	12.5	6.8	1.5	0.5
EVE-TR 25 60 Hz	30	23	16	8.7	2.2	0.7



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.01.00349



データアクセサリを注文する 10.03.01.00349

Typ	製品コード
真空制御弁	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40
真空タンク	VOL 50
サイレンサボックス	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE



スペアパーツの注文データ 10.03.01.00349

Typ	製品コード
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-25
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00349