

Art.-Nr.: 10.03.01.00351




EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 VBV

真空ポンプ EVE-TR-Xは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント  
アクセサリ: 真空制御弁

## 技術資料

属性	価値
定格電力 60Hz	0.90 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	27.500 kg
吸込量 (60Hz)	30.000 m <sup>3</sup> /h
推奨電圧 (60 Hz時)	D208 V ±10 % (IE3なし)
構築	IE3:US/CAN
真空 (60 Hz)	-900 mbar
供給電圧 60 Hz	S067
承認	UL/CSA
現在の種類	三相電流



デザインデータ EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 VBV

## デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	96.00 mm
グリッパーの長さ L	495.00 mm
幅B2	50.00 mm
幅B	270.00 mm
高さ H	292.00 mm
内径d	7.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	190.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	220.0 mm
スレッドG3	G3/4"-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00351

 技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 60Hz	0.90 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	27.500 kg
吸込量 (60Hz)	30.000 m <sup>3</sup> /h
製品ファミリー	EVE-TR-X
現在の種類	AC3

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.03.01.00351](http://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00351)

 データアクセサリを注文する **10.03.01.00351**

Typ		製品コード
真空タンク	VOL 50	10.03.03.00118
サイレンサボックス	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367

 スペアパーツの注文データ **10.03.01.00351**

Typ		製品コード
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-X-25	10.03.01.00225
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS EVE-TR-X-25/40	10.03.01.00230