

Art.-Nr.: 10.03.01.00352



EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 VBV


真空ポンプ EVE-TR-Xは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

定格電力 60Hz	1.30 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ± 10 %
質量	41.000 kg
吸込量 (60Hz)	48.000 m ³ /h
推奨電圧 (60 Hz時)	D208 V ± 10 % (IE3なし)
構築	IE3:US/CAN
真空 (60 Hz)	-900 mbar
供給電圧 60 Hz	S067
承認	UL/CSA
現在の種類	三相電流
と	真空リミッターバルブ




デザインデータ EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 VBV

デザインデータ

グリップの長さ L2	131.00 mm
グリップの長さ L	572.00 mm
幅B2	50.00 mm
幅B	270.00 mm
高さ H	293.00 mm
内径d	7.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	190.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	220.0 mm
スレッドG3	G3/4"-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00352



技術資料

保護タイプ IP	IP 54
定格電力 60Hz	1.30 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	41.000 kg
吸込量 (60Hz)	48.000 m³/h
製品ファミリー	EVE-TR-X
現在の種類	AC3

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。



発注データ アクセサリ 10.03.01.00352

Typ		本数
真空タンク	VOL 50	10.03.03.00118
サイレンサボックス	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367



発注データ スペアパーツ 10.03.01.00352

Typ		本数
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-X-40	10.03.01.00226
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS EVE-TR-X-25/40	10.03.01.00230



発注データ ウェアパーツ 10.03.01.00352

Typ		本数
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-X-40	10.03.01.00226

