

真空ポンプ

# EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2 F

Art.-Nr.: 10.03.01.00353



## 技術資料


| 属性         | 値                    |
|------------|----------------------|
| 定格電力 60Hz  | 0.90 kW              |
| 60Hzでの供給電圧 | YY230 / Y460 V ±10 % |
| 質量         | 29.500 kg            |
| 吸込量 (60Hz) | 30.000 m³/h          |
| 構築         | IE3:US/CAN           |
| 供給電圧 60 Hz | S067                 |
| 承認         | UL/CSA               |
| 現在の種類      | 三相電流                 |
| と          | フィルター付き              |

EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2 F

真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁



デザインデータ EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2 F

## デザインデータ

| 属性                   | 値         |
|----------------------|-----------|
| グリッパーの長さ L2          | 96.00 mm  |
| グリッパーの長さ L           | 465.00 mm |
| 幅B2                  | 50.00 mm  |
| 幅B                   | 270.00 mm |
| 高さ H1                | 380.00 mm |
| 高さ H2                | 70.00 mm  |
| 高さ H                 | 292.00 mm |
| 内径d                  | 7.00 mm   |
| スレッドG2               | G3/4-IG   |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1 | 190.0 mm  |

Art.-Nr.: 10.03.01.00353

**技術資料**

| 属性  | 値                    |
|---|----------------------|
| 保護タイプ IP  | IP 54                |
| 定格電力 60Hz   | 0.90 kW              |
| 60Hzでの供給電圧  | YY230 / Y460 V ±10 % |
| 質量  | 29.500 kg            |
| 吸込量 (60Hz)  | 30.000 m³/h          |
| 構築  | IE3:US/CAN           |
| 製品ファミリー   | EVE-TR               |
| 現在の種類   | 三相電流                 |
| ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)) : 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。 |                      |

**様々な到達真空圧での吸込量**

| Typ             | 0  | 200  | 400  | 600 | 800 | 850 |
|-----------------|----|------|------|-----|-----|-----|
| EVE-TR 25 50 Hz | 25 | 18.5 | 12.5 | 6.8 | 1.5 | 0.5 |
| EVE-TR 25 60 Hz | 30 | 23   | 16   | 8.7 | 2.2 | 0.7 |

**その他の資料**

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.03.01.00353](http://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00353)

**発注データ アクセサリ 10.03.01.00353**

| Typ        | 本数             |
|------------|----------------|
| 真空制御弁      | 10.03.01.00136 |
| モーター保護スイッチ | 10.04.04.00119 |
| サイレンサボックス  | 10.04.04.00367 |

**発注データ スペアパーツ 10.03.01.00353**

| Typ                                 | 本数             |
|-------------------------------------|----------------|
| フィルターエレメント (丸型)                     | 10.07.01.00017 |
| フィルターエレメント (丸型)                     | 10.03.01.00029 |
| FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG    |                |
| FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50 |                |



真空ポンプ

# EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00353



発注データ ウェアパーツ 10.03.01.00353

| Typ           |               | 本数             |
|---------------|---------------|----------------|
| ポンプ用スペアパーツセット | VST EVE-TR-25 | 10.03.01.00134 |



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00353

3