

Art.-Nr.: 10.03.01.00354

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Nominal güç 60 Hz	1.30 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	42.000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	48.000 m ³ /h
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Gerilim 60 Hz	S067
Onay	UL/CSA
Mevcut tip	üç fazlı akım
ile	Filtre

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 F

EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti

Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L2	131.00 mm
Uzunluk L	561.00 mm
Genişlik B2	50.00 mm
Genişlik B	270.00 mm
Yükseklik H1	421.00 mm
Yükseklik H2	70.00 mm
Yükseklik H	293.00 mm
İç çap d	7.00 mm
Dış G2	G1-1/4"-F
Delik aralığı Y1	190.0 mm


Tasarım verileri EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00354

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 60 Hz	1.30 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	42.000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	48.000 m ³ /h
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Ürün ailesi	EVE-TR
Mevcut tip	üç fazlı akım
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped	

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 40 50 Hz	40	30	20.7	11	1.5	0.2
EVE-TR 40 60 Hz	48	36	25	14.5	2.1	0.5

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00354WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00354

Vakum pompası

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00354



Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00354

Typ	Ürün numarası
Susturucu kutusu	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE
	10.04.04.00367



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00354