

Art.-Nr.: 10.03.01.00354




EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 F

真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁



デザインデータ EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 F

技術資料

属性	価値
定格電力 60Hz	1.30 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	42.000 kg
吸込量 (60Hz)	48.000 m³/h
構築	IE3:US/CAN
供給電圧 60 Hz	S067
承認	UL/CSA
現在の種類	三相電流
と	フィルター付き

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	131.00 mm
グリッパーの長さ L	561.00 mm
幅B2	50.00 mm
幅B	270.00 mm
高さ H1	421.00 mm
高さ H2	70.00 mm
高さ H	293.00 mm
内径d	7.00 mm
スレッドG2	G1-1/4-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	190.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00354



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 60Hz	1.30 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	42.000 kg
吸込量 (60Hz)	48.000 m³/h
構築	IE3:US/CAN
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	三相電流

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。



様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 40 50 Hz	40	30	20.7	11	1.5	0.2
EVE-TR 40 60 Hz	48	36	25	14.5	2.1	0.5



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.01.00354



データアクセサリを注文する 10.03.01.00354

Typ	製品コード
サイレンサボックス	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE 10.04.04.00367


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00354