

Art.-Nr.: 10.03.01.00354


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Potenza nominale a 60 Hz	1,30 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Peso	42,000 kg
Capacità di aspirazione (60 Hz)	48,000 m ³ /h
Modello	IE3:US/CAN
Tensione 60 Hz	S067
Approvazione	UL/CSA
Tipo attuale	Corrente trifase
con	Filtro

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 F

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
 Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L2	131,00 mm
Lunghezza L	561,00 mm
Larghezza B2	50,00 mm
Larghezza B	270,00 mm
Altezza H1	421,00 mm
Altezza H2	70,00 mm
Altezza H	293,00 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Filettatura G2	G1-1/4"-IG
Griglia forata Y1	190,0 mm

Dati di costruzione EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 F




Art.-Nr.: 10.03.01.00354

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 60 Hz	1,30 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V ±10 %
Peso	42,000 kg
Capacità di aspirazione (60 Hz)	48,000 m ³ /h
Modello	IE3:US/CAN
Famiglia di prodotti	EVE-TR
Tipo di corrente	AC3
Tipo attuale	Corrente trifase

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 40 50 Hz	40	30	20.7	11	1.5	0.2
EVE-TR 40 60 Hz	48	36	25	14.5	2.1	0.5

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00354

Pompa a vuoto

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00354



Ordinare gli accessori dati 10.03.01.00354

Typ		codice articolo
Cassa insonorizzante	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00354