

Art.-Nr.: 10.03.01.00355




EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 F-VB

真空ポンプ EVE-TR-Xは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁



デザインデータ EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 F-VB

技術資料

属性	価値
定格電力 60Hz	0.90 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	28.500 kg
吸込量 (60Hz)	30.000 m³/h
推奨電圧 (60 Hz時)	D208 V ±10 % (IE3なし)
構築	IE3:US/CAN
真空 (60 Hz)	-900 mbar
供給電圧 60 Hz	S067
承認	UL/CSA
現在の種類	三相電流

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	96.00 mm
グリッパーの長さ L	495.00 mm
幅B2	50.00 mm
幅B	270.00 mm
高さ H1	380.00 mm
高さ H2	70.00 mm
高さ H	292.00 mm
内径d	7.00 mm
スレッドG2	G3/4-IG
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	190.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00355



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 60Hz	0.90 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	28.500 kg
吸込量 (60Hz)	30.000 m³/h
製品ファミリー	EVE-TR-X
現在の種類	AC3

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと: www.schmalz.co.jp/10.03.01.00355



データアクセサリを注文する 10.03.01.00355

Typ	製品コード
サイレンサボックス	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE 10.04.04.00367



スペアパーツの注文データ 10.03.01.00355

Typ	製品コード
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-X-25 10.03.01.00225
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS EVE-TR-X-25/40 10.03.01.00230



摩耗部品の注文データ 10.03.01.00355

Typ	製品コード
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-X-25 10.03.01.00225


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00355