



EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 F-VB


## 技術資料

属性	値
定格電力 60Hz	1.30 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	41.500 kg
吸込量 (60Hz)	48.000 m <sup>3</sup> /h
推奨電圧 (60 Hz時)	D208 V ±10 % (IE3なし)
構築	IE3:US/CAN
真空 (60 Hz)	-900 mbar
供給電圧 60 Hz	S067
承認	UL/CSA
現在の種類	三相電流

真空ポンプ EVE-TR-Xは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁



デザインデータ EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 F-VB

## デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L2	131.00 mm
グリッパーの長さ L	572.00 mm
幅B2	50.00 mm
幅B	270.00 mm
高さ H1	421.00 mm
高さ H2	70.00 mm
高さ H	293.00 mm
内径d	7.00 mm
スレッドG2	G1-1/4-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	190.0 mm



Art.-Nr.: 10.03.01.00356

 技術資料

属性	価値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 60Hz	1.30 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	41.500 kg
吸込量 (60Hz)	48.000 m³/h
製品ファミリー	EVE-TR-X
現在の種類	AC3

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A) ): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.03.01.00356](http://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00356)

 発注データ アクセサリ 10.03.01.00356

Typ	本数
サイレンサボックス	10.04.04.00367

 発注データ スペアパーツ 10.03.01.00356

Typ	本数
ポンプ用スペアパーツセット	10.03.01.00226
フィルターエレメント (丸型)	10.03.01.00230

 発注データ ウェアパーツ 10.03.01.00356

Typ	本数
ポンプ用スペアパーツセット	10.03.01.00226