

Art.-Nr.: 10.03.01.00364




Technische Daten

Attribut	Wert
Elektrischer Anschluss	Klemmenleiste 8-polig
Max. Vakuum	750 mbar
Spannung DC	24 V - DC
Saugvermögen (max.)	12,0 l/min
Nennleistung	13,00 W
Einsatztemperatur	5 ... 45 °C
Nennstrom	0,6 A

ECBPi 12 24V-DC TB-8

Der elektrische Vakuum-Erzeuger ECBPi wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Verfügbares Zubehör: Flanschplatte, Anschlusskabel, Anschlussverteiler



Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L	88,60 mm
Außendurchmesser D2	76,0 mm
Außendurchmesser D	151,50 mm
Gewinde G1	M4-IG
Gewindelänge LG1	6,0 mm
Kreisdurchmesser D mk1	46,0 mm

Konstruktionsdaten ECBPi 12 24V-DC TB-8



Art.-Nr.: 10.03.01.00364

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Gewicht	775,00 g
Spannung DC	24 V - DC
Saugvermögen (max.)	12,0 l/min
Nennleistung	13,00 W
Einsatztemperatur	5 ... 45 °C
Produktfamilie	ECBPi
Nennstrom	0,6 A

**Weitere Dokumentationen**CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.03.01.00364**Bestelldaten Zubehör 10.03.01.00364**

Typ		Artikelnummer
Sauggreifer	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Sauggreifer	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Sauggreifer	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Sauggreifer	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Sauggreifer	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086
Flansch-Set Roboter	SET PXT 46 1LT ECBPi	10.01.49.00085
Flanschmodul	VEE-QCM 32	10.01.36.00121
Flanschverlängerung	VEE-FE 25.4x131.5	10.01.36.00109
Flanschverlängerung	VEE-FE 25.4x181.5	10.01.36.00128
Flanschverlängerung	VEE-FE 25.4x81.5	10.01.36.00130

