

Art.-Nr.: 10.03.01.00382



EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3 F

真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。


スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	2.20 kW
定格電力 60Hz	2.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D200 / Y350 V ±10 % (IE3なし)
60Hzでの供給電圧	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
質量	86.000 kg
吸込量 (50Hz)	67.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	78.500 m³/h
50Hzでのノイズレベル	72.0 dB(A)
構築	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	-900 mbar

デザインデータ



デザインデータ EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3 F

属性	価値
グリッパーの長さ L1	782.00 mm
グリッパーの長さ L2	96.00 mm
グリッパーの長さ L	747.00 mm
幅B2	46.00 mm
幅B	353.00 mm
高さ H1	415.00 mm
高さ H2	75.00 mm
高さ H	328.00 mm
内径d	12.00 mm
スレッドG2	G1-1/4-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00382



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	2.20 kW
定格電力 60Hz	2.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D200 / Y350 V ±10 % (IE3なし)
60Hzでの供給電圧	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
質量	86.000 kg
吸込量 (50Hz)	67.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	78.500 m³/h
50Hzでのノイズレベル	72.0 dB(A)
構築	IE3:JPN/KOR/BRA
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	三相電流
ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。	



様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 80 50 Hz	68	52	37	23	8.8	2.5
EVE-TR 80 60 Hz	79	61	43.5	28.5	12	3.5



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.01.00382



データアクセサリを注文する 10.03.01.00382

Typ	製品コード
真空制御弁	VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140
サイレンサボックス	SBB-EVE-ST-VZ



スペアパーツの注文データ 10.03.01.00382

Typ	製品コード
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00382

真空ポンプ

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00382



摩耗部品の注文データ 10.03.01.00382

Typ		製品コード
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR60/TR80	22.09.01.00031



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00382