

真空ポンプ

# EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP3 VBV

Art.-Nr.: 10.03.01.00386



## 技術資料

属性	値
定格電力 50 Hz	3.00 kW
定格電力 60Hz	3.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D200 / Y350 V ±10 % (IE3なし)
60Hzでの供給電圧	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
質量	108.000 kg
吸込量 (50Hz)	98.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	112.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	75.0 dB(A)
推奨電圧 (60 Hz時)	D200 / Y350 V ±10 % (IE3なし)
構築	IE3:JPN/KOR/BRA


EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP3 VBV

真空ポンプ EVE-TR-Xは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

## デザインデータ



属性	値
グリッパーの長さ L2	140.00 mm
グリッパーの長さ L	851.00 mm
幅B2	107.50 mm
幅B	470.00 mm
高さ H	336.00 mm
内径d	12.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	245.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	122.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	398.0 mm
スレッドG3	G1-1/2"-F

デザインデータ EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP3 VBV



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00386](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00386)


1

真空ポンプ

# EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP3 VBV



Art.-Nr.: 10.03.01.00386



## 技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	3.00 kW
定格電力 60Hz	3.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D200 / Y350 V ±10 % (IE3なし)
60Hzでの供給電圧	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
質量	108.000 kg
吸込量 (50Hz)	98.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	112.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	75.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-TR-X
現在の種類	AC3

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A) ): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.03.01.00386](http://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00386)



## 発注データ アクセサリ 10.03.01.00386

Typ	本数
真空タンク VOL 100	10.03.01.00123



## 発注データ スペアパーツ 10.03.01.00386

Typ	本数
フィルターエレメント (丸型) FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140	10.03.01.00231
フィルターエレメント (丸型) FILT-EINS EVE-TR-X-80	10.03.01.00232



## 発注データ ウェアパーツ 10.03.01.00386

Typ	本数
ポンプ用スペアパーツセット VST EVE-TR-X-100	10.03.01.00233

