

Art.-Nr.: 10.03.01.00401



EVE-TR 8 24V-DC F

真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント


アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

属性	価値
質量	12.000 kg
50Hzでのノイズレベル	60.5 dB(A)
現在の種類と	直流電圧24V フィルター付き

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	302.00 mm
グリッパーの長さ L2	80.00 mm
グリッパーの長さ L	231.00 mm
幅B1	138.00 mm
幅B2	11.50 mm
幅B	123.00 mm
高さ H	196.00 mm
内径d	8.40 mm
スレッドG2	G3/8-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	100.0 mm



デザインデータ EVE-TR 8 24V-DC F

Art.-Nr.: 10.03.01.00401

 技術資料

属性	値
質量	12.000 kg
50Hzでのノイズレベル	60.5 dB(A)
定格電力	500.00 W
吸込量 DC	9.700 m³/h
製品ファミリー	EVE-TR
供給電圧	24 – 48V DC
現在の種類	直流電圧24V

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

 様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 8 50 Hz	8	6.2	4.5	2.75	1.0	0.65
EVE-TR 8 60 Hz	9.8	7.7	5.45	3.35	1.65	1.3

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.01.00401

 データアクセサリを注文する 10.03.01.00401

Typ	製品コード
真空制御弁	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8 10.03.01.00107

 スペアパーツの注文データ 10.03.01.00401

Typ	製品コード
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-8 10.03.01.00109
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8 10.07.01.00014