


Art.-Nr.: 10.03.01.00420



EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP3 F


真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント
アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	5.50 kW
定格電力 60Hz	6.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D200 V / Y350 V ± 10 %
60Hzでの供給電圧	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
質量	258.000 kg
吸込量 (50Hz)	244.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	286.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	77.0 dB(A)
構築	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	-800 mbar
供給電圧 60 Hz	S069
承認	IE3
現在の種類と	三相電流 フィルター付き

デザインデータ



デザインデータ EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP3 F

属性	価値
グリッパーの長さ L2	124.00 mm
グリッパーの長さ L	1,144.00 mm
幅B2	116.00 mm
幅B	644.00 mm
高さ H	528.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	380.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	190.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	645.0 mm
スレッドG3	G2-1/2"-F
スレッドG5	M10-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00420



技術資料

属性	価値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	5.50 kW
定格電力 60Hz	6.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D200 V / Y350 V ±10 %
60Hzでの供給電圧	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
質量	258.000 kg
吸込量 (50Hz)	244.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	286.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	77.0 dB(A)
構築	IE3:JPN/KOR/BRA
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	三相電流
ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。	



様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800
EVE-TR 250 50 Hz	245	190	137	85	40
EVE-TR 250 60 Hz	290	230	175	115	50



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.01.00420



発注データ アクセサリ 10.03.01.00420

Typ	本数
真空タンク	VOL 200 10.03.03.00128



発注データ スペアパーツ 10.03.01.00420

Typ	本数
フィルター付きインサート (円形)	FILT-EINS EVE-TR-250/360 10.03.01.00188


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00420

真空ポンプ

EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP3 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00420



発注データ ウェアパーツ 10.03.01.00420

Typ		本数
摩耗する部品のセット ポンプ	VST EVE-TR-250	10.03.01.00299



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00420