


Art.-Nr.: 10.03.01.00422



EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 F-VB

Technische Daten


Nennleistung bei 50 Hz	2,20 kW
Nennleistung bei 60 Hz	2,60 kW
Spannung bei 50 Hz	D200/Y350V $\pm 10\%$ (o. IE3)
Spannung bei 60 Hz	D220V/Y380-400V $\pm 10\%$
Gewicht	87,500 kg
Saugvermögen (50 Hz)	67,000 m ³ /h
Saugvermögen (60 Hz)	78,500 m ³ /h
Schalldruckpegel bei 50 Hz	72,0 dB(A)
Spannung bei 60 Hz opt	D200/Y350V $\pm 10\%$ (o. IE3)
Ausführung	IE3:JPN/KOR/BRA
Vakuum (50 Hz)	-900 mbar
Vakuum (60 Hz)	-900 mbar
Spannung 60 Hz	S069
Zulassung	UL/CSA
Stromtyp	Drehstrom

Die Vakuum-Pumpe EVE-TR-X wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Filtereinsatz, Verschleißteilsatz

Verfügbares Zubehör: Vakuum-Regulierventil

Art.-Nr.: 10.03.01.00422

**Konstruktionsdaten**

Länge L1	768,70 mm
Länge L2	96,00 mm
Länge L	747,00 mm
Breite B2	46,00 mm
Breite B	353,00 mm
Höhe H1	412,40 mm
Höhe H2	75,00 mm
Höhe H	328,00 mm
Innendurchmesser d	12,00 mm
Gewinde G2	G1-1/4"-IG
Lochabstand Y1	190,0 mm
Lochabstand Y2	95,0 mm
Lochabstand X1	326,0 mm
Gewinde G3	G1"-IG
Gewinde G5	M8-IG

Konstruktionsdaten EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 F-VB

**Technische Daten**

Schutzart IP	IP 55
Nennleistung bei 50 Hz	2,20 kW
Nennleistung bei 60 Hz	2,60 kW
Spannung bei 50 Hz	D200/Y350V ±10% (o. IE3)
Spannung bei 60 Hz	D220V/Y380-400V ±10%
Gewicht	87,500 kg
Saugvermögen (50 Hz)	67,000 m³/h
Saugvermögen (60 Hz)	78,500 m³/h
Schalldruckpegel bei 50 Hz	72,0 dB(A)
Produktfamilie	EVE-TR-X
Stromart	AC3
Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet	

**Bestelldaten Zubehör 10.03.01.00422**

Art.-Nr.: 10.03.01.00422



Bestelldaten Ersatzteile 10.03.01.00422

Typ		Artikelnummer
Verschleißteilsatz Pumpe	VST EVE-TR-X-80	10.03.01.00227
Filtereinsatz (rund)	FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140	10.03.01.00231
Filtereinsatz (rund)	FILT-EINS EVE-TR-X-80	10.03.01.00232



Bestelldaten Verschleißteile 10.03.01.00422

Typ		Artikelnummer
Verschleißteilsatz Pumpe	VST EVE-TR-X-80	10.03.01.00227