


Art.-Nr.: 10.03.01.00426



EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP3 F

真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。


スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	3.00 kW
定格電力 60Hz	3.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D200 / Y350 V ±10 % (IE3なし)
60Hzでの供給電圧	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
質量	109.500 kg
吸込量 (50Hz)	98.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	112.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	75.0 dB(A)
構築	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	-900 mbar

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L1	857.70 mm
グリッパーの長さ L2	140.00 mm
グリッパーの長さ L	851.00 mm
幅B2	107.50 mm
幅B	470.00 mm
高さ H1	425.70 mm
高さ H2	75.00 mm
高さ H	336.00 mm
内径d	12.00 mm
スレッドG2	G1-1/4-F

デザインデータ EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP3 F

Art.-Nr.: 10.03.01.00426

 技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	3.00 kW
定格電力 60Hz	3.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D200 / Y350 V ±10 % (IE3なし)
60Hzでの供給電圧	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
質量	109.500 kg
吸込量 (50Hz)	98.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	112.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	75.0 dB(A)
構築	IE3:JPN/KOR/BRA
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	三相電流
ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。	

 様々な到達真空圧での吸込量

TYP	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 100 50 Hz	98	77	56	34	12	1
EVE-TR 100 60 Hz	118	90	63	39	17	4

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.01.00426

 発注データ アクセサリ 10.03.01.00426

Typ	本数
真空制御弁	VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140
アクセサリ	ZUB EVE-TR 10-140, Presse mit Fett

 発注データ スペアパーツ 10.03.01.00426

Typ	本数
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-100